

Garant**CCGT 030102, Categorie: HB7125-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260047 HB7125-1
GTIN	4062406058708
Clasa articolului	211

Descriere

CCGT 030102 HB7125-1 Categorie: HB7125-1

Sfârâmtor de așchii: VF

Toleranță: G

Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 0,2 mmAvans f : 0,03 - 0,1 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 300 m/min**Descriere tehnică**

Categorie	HB7125-1
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 300 m/min
Avans f	0,03 - 0,1 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 0,2 mm
Aplicația principală	M
Materialul sculei	Carbura

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Rază la colț	0,2 mm
Sfărâmător de așchii	VF
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCGT 030102
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire