

**Garant****CCGT 030101, Categorie: HB7125-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260046 HB7125-1
GTIN	4062406058678
Clasa articolului	211

**Descriere tehnică**

Sfârâmător de aşchii	VF
Aplicația principală	M
Categorie	HB7125-1
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 300 m/min
Rază la colț	0,1 mm
Avans f	0,03 - 0,1 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Materialul sculei	Carbura
Adâncime de tăiere $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCGT 030101

Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire