


Garant**CNMG 120408, Categorie: HB7210-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250158 HB7210-1
GTIN	4062406058890
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Aplicația principală	K
Materialul sculei	Carbura
Categorie	HB7210-1
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 450 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Avans f	0,3 - 0,7 mm/rot
Sfărâmător de așchii	GM
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 6,5 mm
Strat de acoperire	TiCN

Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire