


Garant**CNMA 120412, Categorie: HB7210-1**

Date comandă

Numărul de comandă	250161 HB7210-1
GTIN	4062406058913
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMA 120412 HB7210-1 Categorie: HB7210-1

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,4 - 6,5 mmAvans f : 0,3 - 0,7 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 450 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Avans f	0,3 - 0,7 mm/rot
Materialul sculei	Carbura
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Rază la colț	1,2 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 6,5 mm
Aplicația principală	K

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 450 m/min
Categorie	HB7210-1
Strat de acoperire	TiCN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMA 120412
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire