

Garant**CNMG 120404, Categorie: HB7210-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250156 HB7210-1
GTIN	4062406058883
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 120404 HB7210-1 Categorie: HB7210-1
Sfârâmător de aşchii: GM
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,4 - 6,5 mm
Avans f : 0,3 - 0,7 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 100 - 450 m/min

Descriere tehnică

Categorie	HB7210-1
Materialul sculei	Carbura
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Aplicația principală	K

Sfârâmător de așchii	GM
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 450 m/min
Avans f	0,3 - 0,7 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 6,5 mm
Strat de acoperire	TiCN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire