


Garant
CNMA 120408, Categorie: HB7210-1


Date comandă

Numărul de comandă	250165 HB7210-1
GTIN	4062406058937
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMA 120408 HB7210-1 Categorie: HB7210-1

Toleranță: M

 Adâncime de tăiere a_p : 0,4 - 6,5 mm

 Avans f : 0,3 - 0,7 mm/rot

 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 450 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 6,5 mm
Rază la colț	0,8 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbura
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 450 m/min
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Aplicația principală	K

Avans f	0,3 - 0,7 mm/rot
Categorie	HB7210-1
Strat de acoperire	TiCN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMA 120408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire