

**Garant****CNMG 120412, Categorie: HB7210-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250324 HB7210-1
GTIN	4062406058951
Clasa articolului	21G

**Descriere**

CNMG 120412 HB7210-1 Categorie: HB7210-1  
Sfârâmător de aşchii: Fontă  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mm  
Avans  $f$ : 0,32 - 0,8 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 100 - 450 m/min

**Descriere tehnică**

Avans $f$	0,32 - 0,8 mm/rot
Aplicația principală	K
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Rază la colț	1,2 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Materialul sculei	Carbura
Categorie	HB7210-1

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 450 m/min
Sfărâmător de aşchii	Fontă
Strat de acoperire	TiCN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120412
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire