

Garant**CNMG 120416, Categorie: HB7210-1**

Date comandă

Numărul de comandă	250328 HB7210-1
GTIN	4062406058968
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 120416 HB7210-1 Categorie: HB7210-1
Sfârâmător de aşchii: Fontă
Adâncime de tăiere a_p : 0,4 - 6,5 mm
Avans f : 0,32 - 0,8 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 100 - 450 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,32 - 0,8 mm/rot
Sfârâmător de aşchii	Fontă
Materialul sculei	Carbura
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 6,5 mm
Categorie	HB7210-1
Rază la colț	1,6 mm

Aplicația principală	K
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 450 m/min
Strat de acoperire	TiCN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120416
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire