

Garant**DNMG 110404, Categorie: HB7210-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250752 HB7210-1
GTIN	4062406058999
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 110404 HB7210-1 Categorie: HB7210-1
Sfărâmbător de așchii: GM
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,4 - 6,5 mm
Avans f : 0,3 - 0,7 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 450 m/min

Descriere tehnică

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 450 m/min
Sfărâmbător de așchii	GM
Avans f	0,3 - 0,7 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	HB7210-1

Aplicația principală	K
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 6,5 mm
Materialul sculei	Carbură
Strat de acoperire	TiCN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 110404
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire