


Garant**SNMA 120408, Categorie: HB7210-1**

Date comandă

Numărul de comandă	251225 HB7210-1
GTIN	4062406059057
Clasa articolului	21G

Descriere

SNMA 120408 HB7210-1 Rază la colț: 0,8 mm

Categorie: HB7210-1

Adâncime de tăiere a_p : 0,4 - 6,5 mmAvans f : 0,3 - 0,7 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 450 m/min

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbura
Aplicația principală	K
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 450 m/min
Categorie	HB7210-1
Avans f	0,3 - 0,7 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 6,5 mm
Strat de acoperire	TiCN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120408
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire