


Garant**SNMG 120408, Categorie: HB7210-1****Date comandă**

Numărul de comandă	251224 HB7210-1
GTIN	4062406059040
Clasa articolului	21G

Descriere

SNMG 120408 HB7210-1 Rază la colț: 0,8 mm
Categorie: HB7210-1
Sfărâmător de așchii: GM
Adâncime de tăiere a_p : 0,4 - 6,5 mm
Avans f : 0,3 - 0,7 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 450 m/min

Descriere tehnică

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 450 m/min
Aplicația principală	K
Sfărâmător de așchii	GM
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Avans f	0,3 - 0,7 mm/rot

Materialul sculei	Carbura
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HB7210-1
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 6,5 mm
Strat de acoperire	TiCN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120408
Numărul de schimbări / tăișuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire