


**Garant****SNMG 150612, Categorie: HB7210-1**

## Date comandă

Numărul de comandă	251330 HB7210-1
GTIN	4062406059095
Clasa articolului	21G

## Descriere

SNMG 150612 HB7210-1 Rază la colț: 1,2 mm  
Categorie: HB7210-1  
Sfârșământor de așchii: Fontă  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mm  
Avans  $f$ : 0,32 - 0,8 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 100 - 450 m/min

## Descriere tehnică

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 450 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Rază la colț	1,2 mm
Materialul sculei	Carbura
Categorie	HB7210-1
Codificare finisare / degroșare	Degroșare

Avans f	0,32 - 0,8 mm/rot
Aplicația principală	K
Sfărâmtător de așchii	Fontă
Strat de acoperire	TiCN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 150612
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire