

**Garant****TNMG 160408, Categorie: HB7210-1**

### Date comandă

Numărul de comandă	251544 HB7210-1
GTIN	4062406059118
Clasa articolului	21G

### Descriere

TNMG 160408 HB7210-1 Categorie: HB7210-1  
Sfârâmător de așchii: GM  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mm  
Avans  $f$ : 0,3 - 0,7 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 100 - 450 m/min

### Descriere tehnică

Avans $f$	0,3 - 0,7 mm/rot
Categorie	HB7210-1
Adâncime de tăiere $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Sfârâmător de așchii	GM
Materialul sculei	Carbura
Rază la colț	0,8 mm

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 450 m/min
Aplicația principală	K
Strat de acoperire	TiCN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire