


**Garant****SNMG 120412, Categorie: HB7210-1****Date comandă**

Numărul de comandă	251326 HB7210-1
GTIN	4062406059088
Clasa articolului	21G

**Descriere tehnică**

Rază la colț	1,2 mm
Categorie	HB7210-1
Aplicația principală	K
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Materialul sculei	Carbura
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Adâncime de tăiere $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Avans $f$	0,32 - 0,8 mm/rot
Sfărâmatător de așchii	Fontă
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 450 m/min
Strat de acoperire	TiCN

Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120412
Numărul de schimbări / tăișuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire