


Garant**SNMG 120412, Categorie: HB7210-1**

Date comandă

Numărul de comandă	251226 HB7210-1
GTIN	4062406059064
Clasa articolului	21G

Descriere

SNMG 120412 HB7210-1 Rază la colț: 1,2 mm
Categorie: HB7210-1
Sfărâmător de așchii: GM
Adâncime de tăiere a_p : 0,4 - 6,5 mm
Avans f : 0,3 - 0,7 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 450 m/min

Descriere tehnică

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 450 m/min
Materialul sculei	Carbura
Avans f	0,3 - 0,7 mm/rot
Rază la colț	1,2 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Sfărâmător de așchii	GM

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 6,5 mm
Categorie	HB7210-1
Aplicația principală	K
Strat de acoperire	TiCN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120412
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire