

Garant**WNMG 080412, Categorie: HB7210-1**

Date comandă

Numărul de comandă	252072 HB7210-1
GTIN	4062406059163
Clasa articolului	21G

Descriere

WNMG 080412 HB7210-1 Categorie: HB7210-1

Sfârâmător de aşchii: GM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,4 - 6,5 mmAvans f : 0,3 - 0,7 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 100 - 450 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	K
Rază la colț	1,2 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Categorie	HB7210-1
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 6,5 mm

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 450 m/min
Sfărâmbător de așchii	GM
Avans f	0,3 - 0,7 mm/rot
Strat de acoperire	TiCN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080412
Numărul de schimbări / tăișuri	6
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire