

**Garant****DC.T 11T304, Categorie: HB7210-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260462 HB7210-1
GTIN	4062406059255
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DC.T 11T304 HB7210-1 Categorie: HB7210-1

Sfârâmător de așchii: GM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 100 - 450 m/min**Descriere tehnică**

Categorie	HB7210-1
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Condiție de tăiere	continuă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Sfârâmător de așchii	GM
Rază la colț	0,4 mm

Avans f	0,1 - 0,25 mm/rot
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 450 m/min
Materialul sculei	Carbura
Aplicația principală	K
Strat de acoperire	TiCN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T304
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire