

Garant**DC.T 11T308, Categorie: HB7210-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260464 HB7210-1
GTIN	4062406059262
Clasa articolului	21G

Descriere

DC.T 11T308 HB7210-1 Categorie: HB7210-1
Sfârâmător de aşchii: GM
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2,5 mm
Avans f : 0,1 - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 100 - 450 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Categorie	HB7210-1
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	100 - 450 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm

Avans f	0,1 - 0,25 mm/rot
Sfârâmător de așchii	GM
Materialul sculei	Carbura
Aplicația principală	K
Strat de acoperire	TiCN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T308
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire