


**Garant****CC.T 120408, Categorie: HB7210-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260160 HB7210-1
GTIN	4062406059224
Clasa articolului	21G

**Descriere**

CC.T 120408 HB7210-1 Categorie: HB7210-1

Sfârâmător de așchii: GM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 100 - 450 m/min**Descriere tehnică**

Aplicația principală	K
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Avans $f$	0,1 - 0,25 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 450 m/min

Sfârâmător de așchii	GM
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Categorie	HB7210-1
Materialul sculei	Carbura
Strat de acoperire	TiCN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120408
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire