


CNMG 120408, Categorie: CA025P

Date comandă

Numărul de comandă	250104 CA025P
GTIN	4960664857197
Clasa articolului	25E

Descriere

CNMG 120408 CA025P Categorie: CA025P

Sfărâmtător de așchii: PQ

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avans f : 0,13 - 0,4 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 105 - 435 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,13 - 0,4 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	105 - 435 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Aplicația principală	P
Categorie	CA025P
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmtător de așchii	PQ
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Materialul sculei	Carbura
Rază la colț	0,8 mm
Strat de acoperire	CVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire