


CNMG 120416, Categorie: CA025P

Date comandă

Numărul de comandă	250216 CA025P
GTIN	4960664863471
Clasa articolului	25E

Descriere

CNMG 120416 CA025P Categorie: CA025P

Sfărâmtător de aşchii: PS

Adâncime de tăiere a_p : 1 - 3,5 mm

Avans f : 0,15 - 0,35 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 420 m/min

Descriere tehnică

Categorie	CA025P
Materialul sculei	Carbura
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Sfărâmtător de aşchii	PS
Adâncime de tăiere a_p	1 - 3,5 mm
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Avans f	0,15 - 0,35 mm/rot

Rază la colț	1,6 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 420 m/min
Strat de acoperire	CVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120416
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire