


CNMG 120408, Categorie: CA025P

Date comandă

Numărul de comandă	250371 CA025P
GTIN	4960664863648
Clasa articolului	25E

Descriere

CNMG 120408 CA025P Categorie: CA025P

Sfârâmtor de aşchii: PH

Adâncime de tăiere a_p : 1 - 10 mm

Avans f : 0,25 - 0,8 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 420 m/min

Descriere tehnică

Sfârâmtor de aşchii	PH
Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Adâncime de tăiere a_p	1 - 10 mm
Categorie	CA025P
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 420 m/min
Materialul sculei	Carbura

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Avans f	0,25 - 0,8 mm/rot
Strat de acoperire	CVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire