


CNMG 190616, Categorie: CA025P

Date comandă

Numărul de comandă	250384 CA025P
GTIN	4960664863723
Clasa articolului	25E

Descriere

CNMG 190616 CA025P Categorie: CA025P
 Sfârâmător de aşchii: PH
 Adâncime de tăiere a_p : 1 - 10 mm
 Avans f : 0,25 - 0,8 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 420 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	1 - 10 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 420 m/min
Rază la colț	1,6 mm
Aplicația principală	P
Materialul sculei	Carbura
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Categorie	CA025P

Avans f	0,25 - 0,8 mm/rot
Sfârâmător de aşchii	PH
Strat de acoperire	CVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 190616
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire