


**CNMG 120416, Categorie: CA025P**

**Date comandă**

Numărul de comandă	250373 CA025P
GTIN	4960664863662
Clasa articolului	25E

**Descriere**

CNMG 120416 CA025P Categorie: CA025P

Sfărâmtător de așchii: PH

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1 - 10 mm

Avans  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 420 m/min

**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	1 - 10 mm
Aplicația principală	P
Avans $f$	0,25 - 0,8 mm/rot
Materialul sculei	Carbura
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Categorie	CA025P
Sfărâmtător de așchii	PH
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 420 m/min
Rază la colț	1,6 mm
Strat de acoperire	CVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120416
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire