


CNMG 190612, Categorie: CA025P

Date comandă

Numărul de comandă	250383 CA025P
GTIN	4960664863716
Clasa articolului	25E

Descriere

CNMG 190612 CA025P Categorie: CA025P

Sfârâmător de aşchii: PH

Adâncime de tăiere a_p : 1 - 10 mm

Avans f : 0,25 - 0,8 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 420 m/min

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbura
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Categorie	CA025P
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Rază la colț	1,2 mm
Avans f	0,25 - 0,8 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	1 - 10 mm

Sfârâmător de așchii	PH
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 420 m/min
Strat de acoperire	CVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 190612
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire