


**CNMG 160608, Categorie: CA025P**

**Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 250376 CA025P |
| GTIN               | 4960664863679 |
| Clasa articolului  | 25E           |

**Descriere**

CNMG 160608 CA025P Categorie: CA025P

Sfârâmtor de aşchii: PH

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1 - 10 mm

Avans  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/rot

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 420 m/min

**Descriere tehnică**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Categorie                                     | CA025P          |
| Condiție de tăiere                            | ușor întreruptă |
| Materialul sculei                             | Carbura         |
| Codificare finisare / degroșare               | Finisare        |
| Sfârâmtor de aşchii                           | PH              |
| Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală | 70 - 420 m/min  |
| Rază la colț                                  | 0,8 mm          |
| Adâncime de tăiere $a_p$                      | 1 - 10 mm       |

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Aplicația principală          | P                                  |
| Avans f                       | 0,25 - 0,8 mm/rot                  |
| Strat de acoperire            | CVD                                |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă     | CNMG 160608                        |
| Numărul de schimbări / tășuri | 4                                  |
| Tip produs                    | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |