



## Freză pentru avansuri foarte mari MFH mini, cu filet, Ø D / Număr de dinți Z: 40/5mm



### Date comandă

Numărul de comandă	221960 40/5
GTIN	2050002058743
Clasa articolului	250

### Descriere tehnică

Filet de prindere M	M16
Frezare circulară a găurii Ø D <sub>min</sub>	73 mm
Ø tăişului D <sub>c</sub>	40 mm
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	40 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie α <sub>max</sub>	0,55 grad
Număr de dinți Z	5
Ø D <sub>3</sub>	33 mm
Adâncime maximă de aşchiere a <sub>p max</sub>	1 mm
Frezare circulară a găurii Ø D <sub>max</sub>	78 mm
Lungime de aşezare cu înclinaţie α <sub>max</sub>	31,3 mm
Şurub pentru plăcuțe amovibile	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	LOGU 0303..
Răcire interioară	da

Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere

---

## Accesorii

Șurub de strângere	229713
--------------------	--------