


CNMM 120412, Categorie: CA025P

Date comandă

Numărul de comandă	250492 CA025P
GTIN	4960664863754
Clasa articolului	25E

Descriere

CNMM 120412 CA025P Categorie: CA025P

Sfârâmător de așchii: PX

Adâncime de tăiere a_p : 1 - 11 mm

Avans f : 0,25 - 0,9 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 420 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Materialul sculei	Carbura
Categorie	CA025P
Avans f	0,25 - 0,9 mm/rot
Rază la colț	1,2 mm
Sfârâmător de așchii	PX
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 420 m/min

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Adâncime de tăiere a_p	1 - 11 mm
Strat de acoperire	CVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMM 120412
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire