


**CNMM 120416, Categorie: CA025P**

**Date comandă**

Numărul de comandă	250493 CA025P
GTIN	4960664863761
Clasa articolului	25E

**Descriere**

CNMM 120416 CA025P Categorie: CA025P

Sfârâmător de aşchii: PX

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1 - 11 mm

Avans  $f$ : 0,25 - 0,9 mm/rot

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 420 m/min

**Descriere tehnică**

Avans $f$	0,25 - 0,9 mm/rot
Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Sfârâmător de aşchii	PX
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Rază la colț	1,6 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 420 m/min
Materialul sculei	Carbura

Categorie	CA025P
Adâncime de tăiere $a_p$	1 - 11 mm
Strat de acoperire	CVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMM 120416
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire