


CNMM 190612, Categorie: CA025P

Date comandă

Numărul de comandă	250503 CA025P
GTIN	4960664863815
Clasa articolului	25E

Descriere

CNMM 190612 CA025P Categorie: CA025P

Sfărâmbător de aşchii: PX

Adâncime de tăiere a_p : 1 - 11 mm

Avans f : 0,25 - 0,9 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 420 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	1 - 11 mm
Categorie	CA025P
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Rază la colț	1,2 mm
Sfărâmbător de aşchii	PX
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 420 m/min

Materialul sculei	Carbura
Avans f	0,25 - 0,9 mm/rot
Strat de acoperire	CVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMM 190612
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire