


DNMG 150608, Categorie: CA025P

Date comandă

Numărul de comandă	250892 CA025P
GTIN	4960664864423
Clasa articolului	25E

Descriere

DNMG 150608 CA025P Categorie: CA025P

Sfârâmător de așchii: PH

Adâncime de tăiere a_p : 1 - 5 mm

Avans f : 0,25 - 0,8 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 420 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Materialul sculei	Carbură
Categorie	CA025P
Sfârâmător de așchii	PH
Aplicația principală	P
Avans f	0,25 - 0,8 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Adâncime de tăiere a_p	1 - 5 mm

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 420 m/min
Strat de acoperire	CVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire