



## Freză pentru avansuri foarte mari MFH mini, cu alezaj, Ø D / Număr de dinți Z: 42/5mm



### Date comandă

Numărul de comandă	221965 42/5
GTIN	2050002058767
Clasa articolului	250

### Descriere

Freză pentru avansuri foarte mari MFH mini 42/5 mm Răcire interioară: da

Număr de dinți Z: 7

Ø D<sub>3</sub>: 35 mm

Adâncime maximă de aşchiere a<sub>p,max</sub>: 1 mm

Lungimea totală L<sub>ges</sub>: 40 mm

Ø orificiu prindere: 16 mm

Frezare circulară a găurii Ø D<sub>min</sub>: 77 mm

### Descriere tehnică

Frezare circulară a găurii Ø D <sub>max</sub>	82 mm
Lungime de aşezare cu înclinație α <sub>max</sub>	33,3 mm
Ø tăişului D <sub>c</sub>	42 mm
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	40 mm
Şurub pentru plăcuțe amovibile	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D <sub>3</sub>	35 mm
Ø orificiu prindere	16 mm

Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	1 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	77 mm
Număr de dinți Z	7
Plăcuță amovibilă compatibilă	LOGU 0303..
Răcire interioară	da
Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	0,52 grad
Unghi de reglare $\kappa$	15 grad
Fz Helix	0,8
Tip de coadă	cu alezaj
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere

## Accesorii

Șurub de strângere

229713