


SNMG 120408, Categorie: CA025P

Date comandă

Numărul de comandă	251254 CA025P
GTIN	4960664864683
Clasa articolului	25E

Descriere

SNMG 120408 CA025P Rază la colț: 0,8 mm
 Categorie: CA025P
 Sfărâmător de așchii: PS
 Adâncime de tăiere a_p : 1 - 4 mm
 Avans f : 0,15 - 0,6 mm/rot
 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 420 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Categorie	CA025P
Sfărâmător de așchii	PS
Rază la colț	0,8 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 420 m/min

Adâncime de tăiere a_p	1 - 4 mm
Materialul sculei	Carbura
Avans f	0,15 - 0,6 mm/rot
Strat de acoperire	CVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120408
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire