


SNMG 120408, Categorie: CA025P

Date comandă

Numărul de comandă	251356 CA025P
GTIN	4960664864782
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Rază la colț	0,8 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Categorie	CA025P
Materialul sculei	Carbura
Sfărâmător de așchii	PH
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Avans f	0,25 - 0,8 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 420 m/min
Adâncime de tăiere a_p	1 - 10 mm
Strat de acoperire	CVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120408

Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire