


SNMG 120408, Categorie: CA025P

Date comandă

Numărul de comandă	251164 CA025P
GTIN	4960664864607
Clasa articolului	25E

Descriere

SNMG 120408 CA025P Rază la colț: 0,8 mm
 Categorie: CA025P
 Sfărâmător de aşchii: PQ
 Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Avans f : 0,13 - 0,4 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 105 - 435 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Aplicația principală	P
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	105 - 435 m/min
Codificare finisare / degroşare	pentru finisare
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Materialul sculei	Carbura
Sfărâmător de aşchii	PQ

Rază la colț	0,8 mm
Avans f	0,13 - 0,4 mm/rot
Categorie	CA025P
Strat de acoperire	CVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120408
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire