

**TNMG 160404, Categorie: CA025P****Date comandă**

Numărul de comandă	251582 CA025P
GTIN	4960664865147
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	1 - 4,5 mm
Rază la colț	0,4 mm
Sfărâmător de așchii	PS
Materialul sculei	Carbură
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 420 m/min
Avans f	0,15 - 0,6 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Aplicația principală	P
Categorie	CA025P
Strat de acoperire	CVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160404

Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire