

**VNMG 160408, Categorie: CA025P****Date comandă**

Numărul de comandă	251754 CA025P
GTIN	4960664857722
Clasa articolului	25E

Descriere

VNMG 160408 CA025P Categorie: CA025P

Sfârâmător de aşchii: PQ

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avans f : 0,13 - 0,4 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 105 - 435 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,13 - 0,4 mm/rot
Sfârâmător de aşchii	PQ
Categorie	CA025P
Rază la colț	0,8 mm
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Condiție de tăiere	ușor întreruptă

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	105 - 435 m/min
Strat de acoperire	CVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160408
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire