


WNMG 080404 Wiper, Categorie: CA025P

Date comandă

Numărul de comandă	252013 CA025P
GTIN	4960664865680
Clasa articolului	25E

Descriere

WNMG 080404 Wiper CA025P Categorie: CA025P

Sfârâmător de aşchii: WP

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2 mm

Avans f : 0,07 - 0,3 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 420 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 420 m/min
Sfârâmător de aşchii	WP
Rază la colț	0,4 mm
Codificare finisare / degroşare	pentru finisare
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Aplicația principală	P
Categorie	CA025P

Avans f	0,07 - 0,3 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Strat de acoperire	CVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire