


WNMG 080408 Wiper, Categorie: CA025P

Date comandă

Numărul de comandă	252015 CA025P
GTIN	4960664865697
Clasa articolului	25E

Descriere

WNMG 080408 Wiper CA025P Categorie: CA025P

Sfârâmător de aşchii: WP

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2 mm

Avans f : 0,07 - 0,3 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 420 m/min

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 420 m/min
Sfârâmător de aşchii	WP
Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	P
Materialul sculei	Carbură
Avans f	0,07 - 0,3 mm/rot
Categorie	CA025P
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2 mm

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Codificare finisare / degroșare	pentru finisare
Strat de acoperire	CVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire