


**WN.G 080404, Categorie: CA025P**

**Date comandă**

Numărul de comandă	252112 CA025P
GTIN	4960664865901
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 420 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	1 - 3,8 mm
Categorie	CA025P
Sfârâmător de așchii	PS
Avans $f$	0,15 - 0,6 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Rază la colț	0,4 mm
Materialul sculei	Carbură
Strat de acoperire	CVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404

Numărul de schimbări / tășuri	6
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire