



CNMG 120404, Categorie: PR015S

Date comandă

Numărul de comandă	250102 PR015S
GTIN	4960664837090
Clasa articolului	25E

Descriere

CNMG 120404 PR015S Categorie: PR015S
 Sfârâmător de așchii: MQ
 Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Avans f : 0,05 - 0,18 mm/rot
 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 25 - 70 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Aplicația principală	S
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	25 - 70 m/min
Avans f	0,05 - 0,18 mm/rot
Sfârâmător de așchii	MQ
Rază la colț	0,4 mm
Materialul sculei	Carbura
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Categorie	PR015S
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Strat de acoperire	Megacoat Hard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire