



**CNMG 120408, Categorie: PR015S**

**Date comandă**

Numărul de comandă	250104 PR015S
GTIN	4960664837106
Clasa articolului	25E

**Descriere**

CNMG 120408 PR015S Categorie: PR015S

Sfârâmător de aşchii: MQ

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Avans  $f$ : 0,05 - 0,18 mm/rot

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 25 - 70 m/min

**Descriere tehnică**

Aplicația principală	S
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Avans $f$	0,05 - 0,18 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	25 - 70 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Sfârâmător de aşchii	MQ

Materialul sculei	Carbura
Categorie	PR015S
Strat de acoperire	Megacoat Hard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire