


CNMG 120404, Categorie: PR005S

Date comandă

Numărul de comandă	250210 PR005S
GTIN	4960664836390
Clasa articolului	25E

Descriere

CNMG 120404 PR005S Categorie: PR005S
 Sfărâmător de aşchii: MU
 Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mm
 Avans f : 0,05 - 0,15 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 30 - 90 m/min

Descriere tehnică

Sfărâmător de aşchii	MU
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	30 - 90 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	continuă
Materialul sculei	Carbura
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Categorie	PR005S
Avans f	0,05 - 0,15 mm/rot

Aplicația principală	S
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Strat de acoperire	Megacoat Hard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire