


**CNMG 120408, Categorie: PR015S**

**Date comandă**

Numărul de comandă	250212 PR015S
GTIN	4960664837168
Clasa articolului	25E

**Descriere**

CNMG 120408 PR015S Categorie: PR015S  
 Sfârâmător de aşchii: MU  
 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
 Avans  $f$ : 0,05 - 0,18 mm/rot  
 Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 25 - 70 m/min

**Descriere tehnică**

Avans $f$	0,05 - 0,18 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Categorie	PR015S
Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	S
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	25 - 70 m/min
Materialul sculei	Carbura

Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 4 mm
Sfârâmător de aşchii	MU
Strat de acoperire	Megacoat Hard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire