

**DNMG 150608, Categorie: PR005S****Date comandă**

Numărul de comandă	250697 PR005S
GTIN	4960664836581
Clasa articolului	25E

Descriere

DNMG 150608 PR005S Categorie: PR005S
Sfărâmbător de așchii: MQ
Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avans f : 0,03 - 0,12 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 30 - 90 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Sfărâmbător de așchii	MQ
Aplicația principală	S
Categorie	PR005S
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	pentru finisare
Avans f	0,03 - 0,12 mm/rot

Condiție de tăiere	continuă
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	30 - 90 m/min
Strat de acoperire	Megacoat Hard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire