


DNMG 150604, Categorie: PR005S

Date comandă

Numărul de comandă	250796 PR005S
GTIN	4960664836598
Clasa articolului	25E

Descriere

DNMG 150604 PR005S Categorie: PR005S
 Sfârâmător de așchii: MU
 Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 3,5 mm
 Avans f : 0,05 - 0,15 mm/rot
 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 30 - 90 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	S
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3,5 mm
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	30 - 90 m/min
Sfârâmător de așchii	MU
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Avans f	0,05 - 0,15 mm/rot

Categorie	PR005S
Materialul sculei	Carbură
Strat de acoperire	Megacoat Hard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150604
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire