



DNMG 150608, Categorie: PR015S

Date comandă

Numărul de comandă	250797 PR015S
GTIN	4960664837366
Clasa articolului	25E

Descriere

DNMG 150608 PR015S Categorie: PR015S
 Sfârâmător de așchii: MU
 Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 3,5 mm
 Avans f : 0,05 - 0,18 mm/rot
 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 25 - 70 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Rază la colț	0,8 mm
Materialul sculei	Carbură
Categorie	PR015S
Aplicația principală	S
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	25 - 70 m/min
Sfârâmător de așchii	MU
Avans f	0,05 - 0,18 mm/rot

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3,5 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Strat de acoperire	Megacoat Hard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire