



SNMG 120404, Categorie: PR005S

Date comandă

Numărul de comandă	251162 PR005S
GTIN	4960664836611
Clasa articolului	25E

Descriere

SNMG 120404 PR005S Rază la colț: 0,4 mm
 Categorie: PR005S
 Sfârâmător de așchii: MQ
 Adâncime de tăiere a_p : 0,4 - 1,5 mm
 Avans f : 0,03 - 0,12 mm/rot
 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 30 - 90 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 1,5 mm
Avans f	0,03 - 0,12 mm/rot
Aplicația principală	S
Codificare finisare / degroșare	pentru finisare
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	30 - 90 m/min
Categorie	PR005S
Condiție de tăiere	continuă

Materialul sculei	Carbura
Sfârâmător de aşchii	MQ
Rază la colț	0,4 mm
Strat de acoperire	Megacoat Hard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120404
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire