

**VNMG 160404, Categorie: PR005S****Date comandă**

Numărul de comandă	251752 PR005S
GTIN	4960664836765
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Rază la colț	0,4 mm
Categorie	PR005S
Aplicația principală	S
Sfârșământor de așchii	MQ
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	30 - 90 m/min
Avans f	0,03 - 0,12 mm/rot
Strat de acoperire	Megacoat Hard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160404

Numărul de schimbări / tășuri

4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire