

**VNMG 160404, Categorie: PR015S****Date comandă**

Numărul de comandă	251822 PR015S
GTIN	4960664837571
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Sfărâmător de aşchii	MU
Avans $f$	0,05 - 0,18 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	25 - 70 m/min
Materialul sculei	Carbură
Categorie	PR015S
Aplicația principală	S
Rază la colț	0,4 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 4 mm
Strat de acoperire	Megacoat Hard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160404

Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire